



DATENBLATT

ALDUBRO Säulenbohrmaschine BM-60ASV

Artikel | 659290

- Stufenlose Drehzahlregulierung - Invertergesteuert
- Digitale Drehzahlanzeige, Links-Rechtslauf
- 2-stufiges Getriebe
- Automatischer 3-stufiger Spindelvorschub
- Gewindeschneid-Einrichtung
- Integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Schnellspannbohrfutter 1-16mm
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Spezielle Motorkühlung für höchste Anforderung
- Anlieferung erfolgt komplett montiert





ALDUBRO

Technische Daten

Motorleistung	400 V / 1.5 kW
Anzahl Drehzahlen	2 - stufenlos
Drehzahlbereich	65-540 / 245 - 2'000 /min
Bohrspindel	MK4
Bohrleistung in Stahl	40 mm
Bohrhub	150 mm
Gewindeschneiden bis	M 20
Automatischer Vorschub pro Umdrehung - Stufen	1 0.05 / 0.1 / 0.2 mm
Ausladung	265 mm
Kühlmitteleinrichtung	ja
Tischbelastung	70 kg
Tischabmessung	470 × 600 mm
T-Nutenbreite	16 mm
Abmessungen	560 × 915 × 1970 mm
Gewicht	385 kg

Lieferumfang

- Bedienungsanleitung D / F
- LED-Arbeitsleuchte verstellbar
- Kühlmitteleinrichtung
- Schnellspannbohrfutter 1-16mm
- Netzstecker 400V Typ CEE16

Passendes Zubehör

Maschinenschraubstock	659208	
T-Nutenstein	659468	



Spannwerkzeug-Satz 52-tlg

[659391](#)



Reduzierhülse MK4/MK3

[659269](#)



Kegeldorn MK4/B18

[659192](#)

Präz.-Schnellspann-Bohrfutter 3-16mm

[659265](#)

Kühlschmier-Konzentrat 1l

[602799](#)

Kühlschmier-Konzentrat 5l

[602800](#)

Pumpen-Öler OLIO-GOLD 2.5dl mit doppelt
wirkender Pumpe

[660997](#)

HSS-G Spiralbohrersatz 25-tlg

[663955](#)

HSS-G Spiralbohrersatz 3-Cut 19-tlg

[717557](#)

Spiralbohrerkoffer 170-tlg

[663951](#)

Maschinen-Gewindebohrersatz 16-tlg

[663907](#)