



CNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50 kosov, HBT130, Velikost: 160608



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3961 160608
GTIN	4067263094203
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Globina reza $a_{p\ min}$	0,8 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	5,5 mm
število kosov	50
Globina reza a_p	2 - 6 mm
Podajanje f	0,15 - 0,55 mm/v
Glavna uporaba	M
Prevleka	TiCN
Rezalni material	Karbidna trdina

Podatkovni list

Vsebina	250220 HBT130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	40 - 180 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3961 160608