



MultiMaster MM 700 Max Top akumuliatorinis, Tipas: 71293662



Užsakymo data

Užsakymo numeris	077806 71293662
GTIN	4014586895284
Produktų klasė	03F

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su **Starlock įrankių laikikliu** (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).

- **Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).**
- **Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.**
- **Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.**
- **Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi.**

Universaliai pritaikomas MultiTool įrankis, skirtas praplėtimo ir renovacijos darbams, naudojant bimetalinį pjūklą medienai, metalui ir plastikui. StarlockMax įrankių laikiklio dėka galite naudoti apie 180 FEIN priedų, esančių Starlock, Starlock Plus ir StarlockMax našumo klasėse.

Tiekimo sudėtis:

60 dalių priedų rinkinys, įkroviklis, 2x AMPShare ličio jonų akumuliatorius (18 V / 4 Ah), siurbimo įtaisas ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 073851– 073858.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Svoris be akumulatoriaus	1,1 kg
Amplitudė (oscilacinis judesys)	2 × 2,0 laipsniai
Ekscentrinės eigos dažnis	10000 - 19500 min ⁻¹
Gamintojo pavadinimas	AMM 700 Max AS
Akumuliatorių kiekis	0
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Pakuotė	Lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ įtampa	Bosch 18 V
Produkto rūšis	Osciliatorius