metabo

Akku Geradschleifer ohne Akku, Typ: GVB18LTXBL

Bestelldaten

Bestellnummer	077272 GVB18LTXBL
GTIN	4061792247307
Artikelklasse	03D

Beschreibung

Ausführung:
Die Geradschleifer von Metabo® gehören zu den schlankesten und kompaktesten Maschinen am Markt. Die kraftvollen Motoren der Netz- und Akku-Geradschleifer bieten bei allen Anwendungen maximale Produktivität bei hoher Präzision.
Akku-Geradschleifer mit hoher (und variabler) Drehzahl für schwere Schleifanwendungen auch an engen Stellen.
· **Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel.**
· **Spindelarretierung zum einfachen Werkzeugwechsel.**
Vorteil:
100 % Kompatibilität der Akkus – jetzt auch herstellerübergreifend.
Alle 18 V-Geräte und Akkupacks der CAS Partner sind 100 % untereinander kompatibel. CAS steht für „Cordless Alliance System“.
Lieferumfang:
Ohne Akku und Ladegerät, inklusive Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Staubschutzfilter, Maulschlüssel.
Hinweis:
Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073870 – Nr. 073890.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Akkus	0
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Typ CAS 18 V
Drehzahlbereich	8000 - 28000 min^{-1}
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Akkuspannung	18 V
Gewicht	1,4 kg
Herstellerbezeichnung	GVB18LTXBL11-28
Energieversorgung	Akkubetrieben
Startbohrungs-Ø	6
Stangen-Ø	Geradschleifer
Produktart	Geradschleifer