



Pack promotionnel Brosse boisseau, fil Inox 0,30 mm



Données de commande

N° commande	GG5732 60
GTIN	4067263136132
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Fil ondulé solidement serti dans le corps d'acier. Pour utilisation sur meuleuses d'angle et machines fixes.

Avec filetage intérieur M14.

Correspond au code art. 573205. Avec **filetage intérieur M14**.

Utilisation:

Conviennent parfaitement pour le travail des surfaces, l'ébarbage, le dérouillage, le polissage, l'élimination de peinture, d'appâts, de vernis, de calamine, etc.

Description technique

Filetage M	M14
Epaisseur des soies	0,3 mm
Longueur de garnissage H ₁	20 mm
Ø brosse D ₁	65 mm
Vitesse de rotation max.	12000 min ⁻¹

Fiche technique

Sommaire	5
Matériaux garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse boisseau

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG5732-60>