

Garant**Master Mute boretang A.. SDUCR 93°, til vendeskærsplatter DC.., højre****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265014 16/07
GTIN	4069515024631
Artikelklasse	29E

Beskrivelse**Udførelse:**

Rundt skaft uden spændeflade.

Bemærk:

Boretangen kan afkortes til en længde på $L_{min.}$. Må **kun anvendes med indvendig køling** (temperaturbestandig på op til maks. 100 C).

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	11 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	20 mm
Samlet længde L	158 mm
Serie	Master Mute
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Skaft-Ø D_s	16 mm
ISO-kode holder	A16X SDUCR/L07

Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 38
Udhængslængde L_1	96 mm
Norm	Fabriksstandard
Indstillingsvinkel κ	93 grader
$L_{\min}$	96 mm
Tilslutningsgevind	G1/4
Indvendig køling	ja
Indsatstype	højre
Skaftform	Stål
Svingning	Dæmpet
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Borestang