

## Datenblatt

Garant GRIDLINE

### Computer-Arbeitsstation mit Druckerklappe, Typ: GB



#### Bestelldaten

Bestellnummer	948122 GB
GTIN	4062406073886
Artikelklasse	9GS

#### Beschreibung

##### Ausführung:

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme mit festem Verstaufach für Kabel. Rechnergehäuse mit Lüfter im Gehäusedeckel und einem verstellbaren Fachboden. Abschließbare Tastaturschublade mit Handballenauflage aus Bambus, in 3 Stufen höhenverstellbar im 60-mm-Raster.

Tastaturschublade rastet in Endstellung ein. Ablageplatte aus Bambus.

##### Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

##### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

##### Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

#### Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Gewicht	82 kg
Monitorgehäuse Nutztiefe	230 mm

## Datenblatt

Tiefe in G	20
Tiefe	500 mm
Monitorgehäuse Nutzhöhe	460 mm
Abmessung Druckerklappe	236×290 mm
Breite in G	30
Höhe	1740 mm
Monitorgehäuse Nutzbreite	690 mm
Unterbau Nutzbreite	700 mm
Unterbau Nutzhöhe	645 mm
IP-Schutzart	IP 41
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	G
Nennspannung	250 V
Materialstärke	0,9 mm
Türöffnungswinkel	250 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Computer-Arbeitsstation

### Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/948122-GB>