

Garant**Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z tłumieniem drgań, Ø chwytu / długość całkowita L: 50/518****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	265076 50/518
GTIN	4069515037471
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Ze złączem modułowym, pasuje dla systemów innych producentów (np. Iscar).

w dostawie::

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S! $D_{min.} = 1/2 \text{ Ø chwytu} + H$ + przesunięcie osi L_3 głowicy skrawającej. Długość użytkowa = długość całkowita L minus rozpiętość (zalecana = $3 \times D$). Stosować **wyłącznie z chłodzeniem wewnętrznym** (odporność na temperaturę do maks. 100°C).

Opis techniczny

długość całkowita L	518 mm
przesunięcie osi korpusu H	5 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	187 mm
Zestaw śrub montażowych	269026 3
zalecany odcinek mocowania	150 mm
Ø chwytu	50 mm
Wersja	stal
liczba kanałów chłodzących	1
gwint przyłączeniowy	G3/4
Seria	Master Mute

Karta danych

Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Korpusy wytaczaków

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/265076-50/518>