

Garant

**Stopka vyvrtavacej tyče GARANT Master Mute PSC tlmiace kmitanie, PSC 50,
Ø stopky/užitočná dĺžka L1: 16/64**



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	265063 16/64
GTIN	4069515026628
Trieda položky	29E

Popis

Prevedenie:

S modulárnym rozhraním, vhodné pre systémy iných výrobcov (napr. Iscar).

Vyhotovenie stopky Ø 50 mm a Ø 60 mm v pravej verzii. Ľavá verzia je k dispozícii na vyžiadanie.

Vhodné pre:

Vymeniteľné rezacie hlavy GARANT Master Mute č. 265100 – 265377.

Upozornenie:

Užitočná dĺžka sa predlžuje o dĺžku L zodpovedajúcej vymeniteľnej rezacej hlavy. Používajte **len s vnútorným chladením** (teplotná odolnosť do max. 100 °C).

Technický opis

Ø stopky	16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	99 mm
Súprava montážnych skrutiek	269026 1
Úžitková dĺžka L ₁	64 mm
Séria	Master Mute
počet chladiacich kanálov	3
upínač	PSC 50
Kmitanie	tlmené

Technický list

Norma upínača	ISO 26623-1
Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Základný korpus vyvrtávacej tyče