



Vaso de seis caras, 1 pulgada, Ancho de llave: 75mm



Datos de pedido

Número de pedido	647100 75
GTIN	4018754009985
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 25 con taladro y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Longitud	115 mm
Ancho de llave	75 mm
Ø lado de salida	101 mm
Cuadrado de accionamiento	1 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto	Vaso

Hoja de datos