

**Digitalt absolut-måleur med beregningsformel, Måleområde: 12,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Multifunktionsmåleur med absolut kapacitiv målestok. Måleværdien gemmes også efter slukning. **Med integreret beregningsformel.**

Infotekst:**Dataudgang****Til / Fra****Preset****Tolerancevurderinger / mode-funktion****Måleværdiholdedefunktion****Zero- / ABS-omskiftning****Funktion:**

ABS / INC, PRESET, nulstilling, toleranceanalyse. Måleværdiholdedefunktion, MAX- / MIN-funktion. IP42: Der er beskyttelse mod skråt faldende vand (dråbevand), op til 15° i forhold til normal driftsposition og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Anvendelse:

Anvendelse med forskellige målebroer.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Bemærk:

$Ax + B + Cx - 1$ (x = målevej) Der kan frit vælges mellem forskellige koefficienter.

Teknisk beskrivelse

Kabinet-Ø	61 mm
Valgbar aflæsning	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 42
Husets tykkelse	39 mm
Kalibrering	C1
Måleområde	12,5 mm
Målekraft	≤ 1,5 N
Indspændingsskift-Ø h6	8 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE (måleområde)	0,003 mm
Øje på måleurets bagside	nej
Norm	Fabriksstandard
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Produkttype	Måleure

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/434551-12,5>