

**Garant**

### Barre d'alésage Master Mute A.. STFCL 90°, pour plaquettes TC..., gauche



#### Données de commande

N° commande	265025 32/16
GTIN	4069515038003
Classe d'article	29E

#### Description

##### Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

##### Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de  $L_{min}$ . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

#### Description technique

Série	Master Mute
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Code ISO porte-outils	A32X STFCR/L16
$\varnothing$ queue $D_s$	32 mm
Norme	Norme usine
Longueur totale L	288 mm
Déport $L_3$	22 mm

## Fiche technique

Longueur de col L <sub>1</sub>	192 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Garant sous plaquette	269005 19
Angle d'attaque κ	90 degré
Taille plaquette	16 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 8
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	40 mm
L <sub>min</sub>	192 mm
Raccord fileté	G1/2
Arrosage interne	oui
Type d'utilisation	Gauche
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265025-32/16>