

**Pachet promoțional polizor unghiular compact****Date comandă**

Numărul de comandă	GG7111 7222896023
GTIN	
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

FEIN – Polizor unghiular compact Ø 125 mm.

- **Motor robust și performan pentru utilizare zilnică.**
- **Protecție ridicată pentru utilizator datorită monitorizării reculului, protecției la repornire și mânerului antivibrații.**
- **Capacitate mare de suprasarcină datorită răcirii directe a motorului; apărătoarea poate fi rotită cu câte 90° (poziție optimă a întrerupătorului în funcție de utilizare).**
- **Datorită piuliței cu strângere rapidă, schimbarea materialului abraziv se face mai repede și fără scule.**

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere, cheie. 3× polizor unghiular electric cod 077111 tip 7222896023.

Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	125 mm
Lungimea cablului	4 m
Putere absorbită	1400 W
Întrerupător de siguranță	nu
Turație maximă	2800 - 11500 min ⁻¹

Fișă de date

Greutate	23 kg
Particularitate	Sistem electronic de viteză
Vibrație maximă conform EN	6 m/s ²
Tensiune de rețea	230 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Denumirea producătorului	CG14-125V
Adâncimea maximă de tăiere	35 mm
Blocaj contra repornirii	da
Frecvență de rețea	50 Hz
Tip produs	Polizor unghiular

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/GG7111-7222896023>