

Garant**Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, Ø držala/celotna dolžina L: 60/628****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	265076 60/628
GTIN	4069515037501
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:****Z modularnim vmesnikom, primernim za sisteme drugih proizvajalcev (npr. Iscar).****Obseg dobave:**

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S! $D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ držala} + H + \text{srednji premik rezalne glave } L_3$. Uporabna dolžina = skupna dolžina L minus dolžina vpenjanja (priporočeno = $3 \times D$). Uporabljajte **samo z notranjim hlajenjem** (temperaturna odpornost do največ 100 °C).

Tehnični opis

priporočena dolžina odrezkov	180 mm
Srednji premik H osnovnega telesa	10 mm
Celotna dolžina L	628 mm
Garnitura montažnih vijakov	269026 3
Ø držala	60 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	230 mm
Izvedba	Jeklo
Število hladilnih kanalov	1
Priključni navoj	G3/4
Serija	Master Mute

Nihanje	z dušenjem
Notranje hlajenje	da
Vrsta izdelka	Osnovno držalo za stružne nože

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/265076-60/628>