

Garant

GARANT Master Mute boorstangschacht HSK-T trillingsdempend, HSK-T 63, Schacht-Ø / nuttige lengte L1: 40/290mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	265060 40/290
GTIN	4069515026390
Artikelklasse	29E

Omschrijving

Uitvoering:

Met modulaire aansluiting, geschikt voor systemen van andere producenten (bijv. Iscar).

T.b.v.:

GARANT Master Mute wisselsnikkopen nr. 265100 – 265377.

Opmerking:

De nuttige lengte wordt uitgebreid met de lengte L van de betreffende wisselsnikkop. Gebruik **alleen met inwendige koeling** (temperatuurbestendigheid tot max. 100 °C).

Technische beschrijving

Schacht-Ø	40 mm
Afkoppellengte A-maat	346 mm
Montageschroevenset	269026 3
Serie	Master Mute
Aantal koelkanalen	3
Opname	HSK-T 63
Trilling	gedempt
Opnamenorm	ISO 26623-1
Opnamenorm	ISO 12164-3

Gegevensblad

Inwendige koeling

ja

Producttype

Boorstangbasisdeel