

Garant

**SNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HB7140-2,
Velikost: 120412**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2946 120412
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
število kosov	30
Prevleka	prevlečeni
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4:25 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,8 mm
Vsebina	251226 HB7140-2

Podatkovni list

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2946 120412