

Cântar cu platformă, tip DE, Plajă maximă de cântărire: 6kg



Date comandă

Numărul de comandă	479604 6
GTIN	4045761111356
Clasa articolului	47D

Descriere

Execuție:

- Cântar robust cu platformă care poate fi utilizat drept cântar pentru colete, cântar industrial și balanță de numărat.
- Cântar cu gamă dublă, cu comutare automată a citirii (citire mai precisă în jumătatea inferioară a domeniului de măsurare).
- Unitate de afișare independentă de platformă cu înălțime a cifrelor de 25 mm, reglabilă și montabilă printr-un cablu flexibil lung.
- Este posibilă alimentarea de la rețea sau cu baterii.
- Închidere automată după 3 minute.
- Program de calibrare CAL: Pentru reglarea preciziei (este necesară o greutate etalon, disponibilă la cerere)
- Numărarea bucăților: Cantitatea de referință la alegere 5, 10, 25, 50 buc.
- Recepție: Memorie separată pentru greutatea recipientului de tarare și a componentelor recepționate (total net).

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv adaptor de rețea 230 V / 50 Hz, capac de protecție.

Accesorii opționale:

Fișă de date

1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61, greutate etalon, acumulator intern, suport de perete, imprimantă și stativ pentru unitatea de afișare la cerere.

Descriere tehnică

Greutate netă	4 kg
Greutate minimă pe bucată	4 g
Reproductibilitate	1 g
Denumirea producătorului	DE
Citire interval de cântărire superior	2 g
Timp de răspuns (de amorsare a oscilațiilor)	2 s
Dimensiuni platou cântar	318×308 mm
Plajă maximă de cântărire	0 - 6 kg
Citire	1 g
Calibrarea	K2
Clasă de protecție IP	IP 65
Înălțime cifre unitate de afișare	25 mm
Interfață	Interfață RS232C
Tip produs	Cântar cu platformă