

**WNMG esztergalpka, simítás 50 darab, HBT020, Méret: 080404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3927 080404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	WNMG 080404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p \max}$	2,75 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Bevonat	TiCN
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Cserék / élek száma	6
Tartalom	251939 HBT020
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm

Szerszámananyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Darabszám	50
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3927 080404