

Garant

VBMT rezalna obračalna ploščica glajenje 30 kosov, HB7140-2, Velikost: 160402



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3554 160402
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 160402
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	2,5 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,15 mm

Podatkovni list

Vsebina	261150 HB7140-2
Radij rezila	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
število kosov	30
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3554 160402