

Garant

SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7140-2, Velikost: 120408



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG3533 120408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,55 mm
Rezalni material	HM
število kosov	50
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vsebina	260750 HB7140-2

Podatkovni list

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 mm/min
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3533 120408