



Kompaktná uhlová brúska, Typ: 7222896023



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG7111 7222896023
GTIN	
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

FEIN – Kompaktná uhlová brúska Ø 125 mm.

- Pevný, výkonný motor na každodenné použitie.
- Vysoká úroveň ochrany používateľa vďaka monitorovaniu spätného rázu, ochrane proti opätovnému spusteniu a antivibračnej rukoväti.
- Vysoká preťažiteľnosť vďaka priamemu chladeniu motora, prevodová hlava sa dá otáčať v 90° krokoch (optimálna poloha spínača v závislosti od aplikácie).
- Rýchla výmena brúsiva bez použitia náradia vďaka rýchlopínacej matici.

Rozsah balenia:

Rukoväť, ochranný kryt, upínacia matica, kľúč. 3x uhlová brúska Kompakt č. 077111 veľ. 7222896023.

Technický opis

maximálny Ø kotúčov	125 mm
Dĺžka kábla	4 m
Príkon	1400 W
Spínač mŕtveho muža	nie
maximálne otáčky	2800 - 11500 min ⁻¹
Hmotnosť	23 kg

Technický list

Zvláštnosť	Elektronika otáčok
maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s ²
Sieťové napätie	230 V
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Označenie výrobcu	CG14-125V
maximálna hĺbka separácie	35 mm
Blokovanie opätovného nábehu	áno
Sieťová frekvencia	50 Hz
Druh produktu	Uhlová brúska

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/GG7111-7222896023>