

Garant**VBMT esztergalapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7035-2, Méret: 160408**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2860 160408
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Fogásmélység $a_{p\max}$	2,5 mm
Fő felhasználás	P
Tartalom	261234 HB7035-2
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	VBMT 160408
Cserék / élek száma	2
Fogásmélység $a_{p\min}$	0,55 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 290 mm/min
Darabszám	30

Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2860 160408