

Garant**SCMT váltólapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7120-1, Méret: 120404****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3534 120404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Tartalom	260765 HB7120-1
Fogásmélység $a_{p \min}$	0,25 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Tűrés	M
Fogásmélység $a_{p \max}$	4,25 mm
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 mm/min
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Darabszám	30

Adatlap

Típus	HB7120-1
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3534 120404