Garant

Carro para material, Altura: 1300mm

Datos de pedido

Número de pedido	918590 1300
GTIN	4062406057244
Clase de artículo	91P

Descripción

Ejecución:
Bastidor y **superestructura** de tubo de acero cuadrado con estante de chapa de acero. Ranuras de enganche en el bastidor en el lado delantero y posterior (intervalo de 50 mm) para alojar estantes, relés multifunción, etc. con el tamaño de 1000 mm. **Manguitos con rosca interior** en la parte interior del bastidor para el montaje de chapas perforadas. 4 ruedas orientables (2 con freno de establecimiento, ∅ **125 mm**) con cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos y un tirador deslizante grande con recubrimiento de Haptoprene®® proporcionan un manejo seguro.
Aplicación:
Posibilidad de equipamiento con estantes de almacenamiento, regletas para cubetas, soportes para planos, regletas Multifix, travesaños y paredes perforadas del tam. 1000.
Lacado:
Gris claro RAL7035 **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Descripción técnica

Altura útil	970 mm
∅ rueda	125 mm

Anchura	1100 mm
Peso	32 kg
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Altura	1300 mm
Profundidad	700 mm
Material rodillos	Cubierta de poliuretano que no deja marca
Retícula enganche	50 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Capacidad de carga máxima	200 kg
Anchura sin mango	1000 mm
Anchura útil	920 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Carro para material

Productos adecuados

https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/918590-1300