

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7140-2, Maat: 080408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2987 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Tolerantie	M
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Hoofdtoepassing	M

Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 mm/min
Inhoud	252070 HB7140-2
Aantal wisselingen/snijanten	6
Soort	HB7140-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2987 080408