

Garant

**Vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění 50 ks, HB7010-2,
Velikost: 120404**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2810 120404
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 120404
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 mm/min
Řezný materiál	TK
Obsah	260158 HB7010-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,

Technický list

Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hlavní způsob použití	P
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7010-2
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	SM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2810 120404