

Garant**GARANT Master Mute borrarstängskaft PSC Vibrationsdämpande, PSC-50,
Skaftdiameter/arbetslängd längd L1: 20/90mm****Beställningsdata**

Ordernummer	265063 20/90
GTIN	4069515026642
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:****Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).**

Skaftvariant Ø 50 mm och Ø 60 mm i högerutförande. Vänsterutförande beställbar på förfrågan.

Passar till:

GARANT Master Mute skärhuvud nr 265100 – 265377.

OBS!:Arbetslängden förlängs med längden L på respektive skärhuvud. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).**Teknisk beskrivning**

Montageskruvsats	269026 1
Skaft-Ø	20 mm
utkragningslängd A-mått	131 mm
Effektiv längd L ₁	90 mm
Serie	Master Mute
Antal kylkanaler	3
fäste	PSC-50
Svängning	dämpad

Hållare norm	ISO 26623-1
Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare