

Garant

Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene® całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	622492 6
GTIN	4067263116394
Klasa artykułu	61C

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot **z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Każdy z wkrętałów jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej. **Zastosowanie:** Do prac pod napięciem do 1000 V.

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej.

Opis techniczny

długość całkowita	230 mm
długość grotu	125 mm
Ø po stronie napędu	12 mm
długość L	30 mm

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Klucze nasadowe 6-kątne