

**Garant**

### Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 4mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 631029 4      |
| GTIN             | 4062406060305 |
| Klasa artykułu   | 61A           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.

##### Norma:

**DIN 3124-S**

##### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

##### wskazówka:

Nasadki 6-kątne do kluczy nasadowych GARANT i HOLEX dostępne również w rozmiarach calowych (GARANT: nr 631032; HOLEX: nr 631022).

#### Opis techniczny

|                     |        |
|---------------------|--------|
| długość             | 25 mm  |
| Ø po stronie napędu | 6,8 mm |

## Karta danych

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| rozwartość klucza                      | 4 mm                           |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal                        |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
| materiał                               | Stal chromowo-wanadowa         |
| powierzchnia                           | chromowana                     |
| Rodzaj produktu                        | Klucz nasadowy                 |