



Klucze płaskie, dwustronne, chromowane, rozwartość klucza: 10X13mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG6034 10X13
GTIN	4069515050555
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwyt owalny.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

w dostawie::

5 szt. kluczy płaskich dwustronnych nr 610950 10X13.

Opis techniczny

rozwartości kluczy	metryczny
rozwartość klucza 2	13 mm
rozwartość klucza 1	10 mm
maksymalna wysokość szczęki h	6 mm

Karta danych

długość klucza L	171 mm
maksymalna szerokość szczęki b2	31 mm
maksymalna szerokość szczęki b1	26 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
położenie szczęki 1	15 stopni
położenie szczęki 2	15 stopni
powierzchnia	chromowane
Atrybut nazwy produktu	chromowane
nieiskrzący	nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz	nie
Rodzaj produktu	Klucze do śrub
USP1	5 szt. kluczy płaskich dwustronnych

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG6034 10X13