

Garant**Master Mute furatkés A.. SDUCL 93°, a váltólapkákhoz DC..., balos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265015 12/07
GTIN	4069515024747
Árucikk kategória	29E

Leírás**Kivitel:**

Kerek szár befogófelület nélkül. Keményfém erősítésű szár.

Figyelem:

A furatkés rövidítése akár L_{min} hosszra lehetséges. **Csak belső hűtéssel** használható (max. 100 °C-ig hőálló).

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Szár Ø D_s	12 mm
Sorozat	Master Mute
Középtolódás L_3	8,9 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Kinyúlási hossz L_1	132 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 38
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	16 mm
Teljes hossz L	180 mm
Kés ISO kódja	A12Q SDUCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Csatlakozó menet	G1/8

Adatlap

Felhasználás módja	balos
Száralak	Acél
Rezgés	csillapított
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Furatkés