



Soufflette et pistolet à liquide, réglables Prise d'air



Données de commande

N° commande	080252
GTIN	7391390264053
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Soufflettes avec débit d'air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé.

Soufflette et pistolet à liquide avec buse **jet** (ponctuel à large) et **débit réglables** (air: 200 - 1200 l/min, liquide: 7 – 46 l/min).

Avec raccord en acier 1/4 pouce.

Remarque(s):

La série 320 CEJN est conforme à l'Eurostandard 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.

Description technique

Débit	200 - 1200 l/min
Débit du liquide	7 - 46 l/min
Débit air	200 - 1200 l/min
Type de produit	Pistolet

