

**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft PSC schwingungsdämpfend,
PSC 63, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 40/370mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	265064 40/370
GTIN	4069515026918
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Schaftausführung Ø 50 mm und Ø 60 mm in Rechtsversion. Linksversion auf Anfrage lieferbar.

Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Schaft-Ø	40 mm
Auskräglänge A-Maß	408 mm
Montageschrauben-Set	269026 3
Nutzlänge L ₁	370 mm
Serie	Master Mute
Anzahl Kühlkanäle	3
Aufnahme	PSC 63
Schwingung	gedämpft

Datenblatt

Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft