

Garant**Plăcuță amovibilă CNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7140-2,
Dimensiuni: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2908 09T308
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,55 mm
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Cuprins	250152 HB7140-2
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	4

Fișă de date

Număr de bucăți	30
Toleranță	M
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	03:25:00 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2908 09T308