

Prüfstift-Satz in Holzbox Toleranzklasse 1, Typ: 91



Bestelldaten

Bestellnummer	483800 91
GTIN	2050001046710
Artikelklasse	48A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Lehenstahl, gehärtet (60 ± 2 HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm Ø sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis Ø0,99mm, darüber 70 mm. Von Ø 0,1 mm bis Ø 2,49 mm beidseitig mit Fase, ab Ø 2,5 mm eine Seite mit Fase.

Toleranzklasse 1: Stift-Ø $\pm 0,001$ mm.

Verwendung:

Für Arbeiten am Lehenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

Technische Beschreibung

Steigung	0,1 mm
Anzahl Prüfstifte	91
Nennmaßbereich	1 - 10 mm
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	1

Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	Lehrenstahl
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S18
Produktart	Prüfstift

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/483800-91>