



PU-Spiralschlauch 1/4 Zoll mit drehbarer Verschraubung und Knickschutz, nutzbare Schlauchlänge: 7,5m



Bestelldaten

Bestellnummer	080101 7,5
GTIN	4047322540223
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Schlauch Polyurethan, dadurch äußerst elastisch, **extrem hohe Rückholkraft, geringe Druckverluste und gering verbleibende Verformung. Temperaturbeständig von -40/ + 60 °C.**

Lieferumfang:

Inklusive drehbare Verschraubung und Knickschutzfeder.

Technische Beschreibung

Schlauch Außen-Ø	8 mm
Schlauch Innen-Ø	5 mm
Material	PU-Spiralschlauch
nutzbare Schlauchlänge	7,5 m
Produktart	Schlauch