

Garant

**Vyměnitelná břitová destička TCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7140-2,
Velikost: 16T308**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3548 16T308
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Povlak	S povlakem
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Obsah	260988 HB7140-2
Hloubka řezu $a_{p\ max}$	4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výměn/řezání	3
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TCMT 16T308

Technický list

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 200 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7140-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3548 16T308