



Llave acodada hexagonal, larga niquelado, Hexágono: 5mm



Datos de pedido

Número de pedido	627323 5
GTIN	4062406377168
Clase de artículo	62B

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de **30°**.
Acero al cromo vanadio, completamente templado (tenaz), superficie niquelada.

Descripción técnica

Longitud de los lados	165×33 mm
Hexágono	5 mm
Superficie	niquelado
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores