Datenblatt

Garant

Keramik-Schleifkörper Dreieck, grob, Typ: 0606T



Bestelldaten

Bestellnummer	501510 0606T
GTIN	4062406368753
Artikelklasse	58F

Beschreibung

Ausführung:
Keramische Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Keramik gebunden) sind die **meist verwendeten Gleitschleifkörper** und können **universell eingesetzt** werden. **Sehr hohe Dichte** und **Schleifwirkung.**
Hochleistungsausführung für **kurze Bearbeitungszeit.** Geringer Eigenabrieb, lange Standzeit.
Verwendung:
Zum **schnellen Entgraten, Verrunden** von Kanten und als **Vorstufe zum Polieren** von **Stahl, Edelstahl** und anderen **Stahllegierungen.** Auch für grobe Bearbeitung von Kunststoff und NE-Metallen geeignet, mit der Gefahr, dass die Schleifkörper schneller zusetzen und die Schleifwirkung reduziert wird.
Form **Dreieck** ist die **stabilste Ausführung** mit längster Standzeit. Ideal für die grobe **Kantenbearbeitung** von Werkstücken mit **einfacher Geometrie.**

Technische Beschreibung

Höhe	6 mm
Feinheitsgrad	grob
Formbeschreibung	Dreieck

Länge	6 mm
Serie	GMT
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Produktnamensattribut	grob
Inhalt	25 kg
Produktart	Schleifkörper

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		