



GARANT Master Mute Bohrstangenschaft PSC schwingungsdämpfend, PSC 40, Schaft-Ø / Nutzlänge L1: 32/170mm



Bestelldaten

Bestellnummer	265062 32/170
GTIN	4069515026574
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Mit modularer Schnittstelle, passend für Systeme anderer Hersteller (z. B. Iscar).

Passend für:

GARANT Master Mute Wechselschneidköpfe Nr. 265100 – 265377.

Hinweis:

Die Nutzlänge erweitert sich um die Länge L des jeweiligen Wechselschneidkopfs. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	206 mm
Schaft-Ø	32 mm
Montageschrauben-Set	269026 5
Nutzlänge L ₁	170 mm
Serie	Master Mute
Anzahl Kühlkanäle	3
Aufnahme	PSC 40
Schwingung	gedämpft
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1

Datenblatt

Aufnahme-Norm	ISO 12164-3
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265062-32/170>