Datenblatt

Garant

Abstechplatte rechts 5°, HB7020, Stechbreite w: 2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273682 2
GTIN	4045197502704
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	±0,03 mm
Stechbreite w	2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Beschichtungstechnologie	PVD
Eckenradius R	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7020
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Wendeschneidplattenprofil	rechts
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	bedingt geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	geeignet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	geeignet	60 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		