

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne fosforanowane, 6 - kątne: 17mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626038 17
GTIN	4045197921444
Klasa artykułu	62B

Opis**Wykonanie:**

kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane. Powierzchnia niklowana.
Powierzchnia fosforanowana.

Opis techniczny

powierzchnia	powłoka manganowo-fosforanowa
sześciokąt	17 mm
długość ramion	177×80 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Wkrętaki