

Garant

12-kant-Einsatz, 1/4 Zoll lang, Schlüsselweite: 7mm



Bestelldaten

Bestellnummer	631439 7
GTIN	4062406264352
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-L

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 12-kant Steckschlüsseleinsätze lang auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 631442; HOLEX: Nr. 631452).

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	7 mm
Länge	50 mm

Datenblatt

Ø abtriebsseitig	10,8 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz