

Garant**Cheie inelară, Deschiderea cheii: 19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	GG6036 19
GTIN	4069515050593
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Cu coadă profilată optimizată pentru aderență deosebită și lucru ergonomic. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă. Capăt inelar cu profil **HT-drive**.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Livrare:

5 bucăți chei inelare cod 613600 19.

Notă:

HT-Drive – profil deosebit de precis.

Avantaj:

- **Șuruburile se prind de flancuri. – Șuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a șurubului.**
- **Suprafețe de contact mai mari între șurub și sculă. – Prindere sigură și transmisie mai mare de forță.**

Descriere tehnică

Fișă de date

Înălțime maximă cioc h_1	9 mm
Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	14 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii	19 mm
Lungime cheie L	230 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Proces producție	Forjate în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	mat cromat
Tip produs	Chei reglabile
USP1	5 bucăți chei inelare

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG6036 19