

**Garant****Universele basisstelling, Diepte 600 mm, Hoogte: 3000mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 990020 3000   |
| GTIN          | 4045197518309 |
| Artikelklasse | 91I           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Zeer stabiele vierkante stijlen** 40×40×2 mm, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen. Stijlen met kunststof voetplaat. **Legborden met zeer grote belastbaarheid** van sterk plaatstaal met naar binnen afgekante zijvlakken.

**Totale veldbelasting:** bij 600 mm legbordafstand maximale veldbelasting 1375 – 5500 kg.

**Toepassing:**

ideaal voor industrie, nijverheid, handel, administratie, archief etc. De maatvoering is afgestemd op in de handel gebruikelijke metalen en kunststof opbergmiddelen – optimale ruimtebenutting. Kan als losse stelling, stellingrek of dubbele stelling worden opgesteld.

**Eenvoudige, snelle en nauwkeurige montage zonder te schroeven;** legborden hoeven alleen maar te worden ingehangen en met bijbehorende conische pennen (nr. 968420) te worden vastgezet.

**Kleur:**

stellingstijlen diepzwart RAL 9005, legborden grijs, **poedercoating**.

**Opmerking:**

- **Magazijnbakken voor de indeling van de universele stellingen vindt u in groep 96.**
- **Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 4:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.**

- Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

## Technische beschrijving

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Opbouwmaat basisstelling breedte                                        | 1058 mm         |
| Stellingopbouw                                                          | Basisstelling   |
| Legbord breedte binnenwerkse maat                                       | 950 mm          |
| Legbord bevestigingstype                                                | Conische pennen |
| Klantmontage                                                            | ja              |
| Maximale veldbelasting bij 600 mm legbordafstand                        | 1375 - 5500 kg  |
| Legbord breedte                                                         | 1000 mm         |
| Opbouwmaat basisstelling hoogte                                         | 3004 mm         |
| Aantal legborden                                                        | 7               |
| Stellinghoogte                                                          | 3000 mm         |
| Aantal stellingstaanders                                                | 4               |
| Inhaken                                                                 | ja              |
| Legbord diepte                                                          | 600 mm          |
| Stellingdiepte                                                          | 600 mm          |
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 180 kg          |
| Hoogteverstelling in raster                                             | 40 mm           |
| Productnaamattribuut                                                    | Diepte 600 mm   |
| Producttype                                                             | Legbordstelling |

## Accessoires

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Set wiggen en conische pennen voor universele stelling         | 968420      |
| Stellingstijl met kunststof voetplaat, per stuk Hoogte 3000 mm | 990050 3000 |
| Legbord, los, met 4 dragers en 4 spieën Diepte 600 mm          | 990060 600  |

