

Fußteil mit Strom, Höhe 800 mm, Typ: DE



Bestelldaten

Bestellnummer	927062 DE
GTIN	4062406755515
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

Lieferumfang:

Fußteil mit zwei Schuko-Steckdosen mit Montagematerial, nicht verkabelt.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.

Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

Technische Beschreibung

Breite	50 mm
passend für Plattentiefe	750 mm
Steckdose Typ	F

Energieversorgung	Netzbetrieben
Tiefe	700 mm
Höhe	800 mm
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktnamensattribut	Höhe 800 mm
Produktart	Energiemodul

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/927062-DE>