

Garant

Trumpas gręžimo patronas, VDI 40, Užspaudimo ribos: 1-16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Produktų klasė	31B

Aprašymas

Modelis:

- Su aušinimo skysčio perdavimo kanalu.
- Maks. aušinimo priemonės slėgis 50 bar.
- Tipas GARANT su Torx® užveržimo raktu tvirtam sujungimui.

Paskirtis:

NC frezavimo staklėms ir apdirbimo linijoms.

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Techninis aprašymas

Išorinis griebtuvo $\varnothing d_1$	50,5 mm
Darbinės dalies ilgis l_1	90 mm
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Užveržimo raktas	TX25
VDI dydis	VDI 40

Spalvinis VDI koto žymėjimas

VDI 40

Produkto rūšis

VDI trumpas gręžimo patronas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/319725-1-16>
