

Garant

**WNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7140-2,
Velikost: 080408**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2987 080408
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

število kosov	50
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Toleranca	M
Globina reza $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408

Podatkovni list

Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 mm/min
Vsebina	252070 HB7140-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Zvrst	HB7140-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2987 080408