



**Vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění 50 ks, HBT020,
Velikost: 120408**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG3903 120408
GTIN	4067263092520
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Obsah	250197 HBT020
Hloubka řezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 mm/min
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Povlak	TiCN

Technický list

Počet kusů	50
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3903 120408