Mitutoyo

Digitale Bügelmessschraube mit Datenausgang, Messbereich: 0-25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	421573 0-25
GTIN	4550501379670
Artikelklasse	44A

Beschreibung

Ausführung:
Sehr genaue Bügelmessschrauben. Verbesserte Einhandbedienung durch Verkleinerung des Gehäuses. Größeres Display für bessere Sichtbarkeit. „Function Lock“ verhindert versehentliches Verstellen des Nullpunkts. **Kombiratsche** (Drehmomentbegrenzung in der Trommel und im Schnelltrieb) für Einhandbedienung und Anwendung im Halter.
Toleranzbeurteilungs- und Berechnungsfunktion für höhere Effizienz. Sichere Messungen durch Warnfunktion bei zu hohen Vorschubgeschwindigkeiten. Kalibrierplanwarnung bei fälliger Kalibrierung.
Vorteil:
Messzeitreduzierung um bis zu 40 % durch 2-mm-Spindelsteigung.
Funktion:
IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. Ab Gr. 25–50 1 Einstellmaß.
Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 497447.

Technische Beschreibung

Messbereich	0 - 25 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Kalibrierung	B1
IP-Schutzart	IP 65
Batterietyp	Knopfzelle
Ablesung	0,001 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Spindelsteigung	2 mm
Spindel-∅	6,35 mm
Serie	QuantuMike
Messabweichung E MPE	±1 µm
Einstellmaß vorhanden	nein
Norm	ISO 3611
Gefühlsratsche	ja
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Passende Produkte

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/421573-0-25